



HUKLA®
So will ich sitzen


Modelbeschrijving:

Frame: onderstel van stalen buizen en houtmaterialen
Ondervering zitting: stalen nosag-vering
Stoffering zitting: HsL - HUKLA-Superflex hoogwaardig vormkoudschuim rubber singels
Ondervering rugleuning: HUKLA-Superflex hoogwaardig vormkoudschuim
Stoffering rugleuning: gecombineerd met een zachte polyetherschuim
Stoffering armdeel: hoogwaardig polyetherschuim
Onder de bekleding: zachte stoffeervliesmat
Max. belastbaarheid: 120kg

Alle motorfuncties worden geregeld met een handbediening, met magneet op het armdeel gehouden.

Vouwvorming behoort bij de losse stoffering!


Comfortuitrustingen tegen meerprijs

F 2 E-motoren	G 3 E-motoren en opstahulp
-------------------------	--------------------------------------

Extra uitrustingen tegen meerprijs

AKK Accu (100/65 verstellingen) Leverbaar in de functies F en G	MOK motorische hoofdkussenverstelling Leverbaar in de functies F en G	MLS lendensteun manueel
--	---	--------------------------------------

Hardheden van de zitting

HsL
-koudschuim-zitcomfort
10 jaar garantie op de HsL-zitting

HsL-Naar keuze in 3 verschillende hardheden (zonder meerprijs)
 Altijd vermelden! Advies: F2

F1-zacht F2-medium F3-hard

8 pootvarianten voor dezelfde prijs metaal

metaal			houten/metaal		houten		
V4 rvs-kleurig (5 teens)	V4S metaal (5 teens) poedercoating zwart	V1 metaal (5 teens)	V1S metaal (5 teens) poedercoating zwart	V6 metaal lensvormig	V4H houten (5 teens) met constructieve metalen onderbouw	V3 houten lensvormig	V15 houten draairing
niet beschikbaar in combinatie met functie G en ergonomie small!					niet beschikbaar in combinatie met functie G!		

Houtenkleuren

BEUKEN			EIKEN
P19 elzenkleurig	P21 notenkleurig	P48 eikenkleurig maron	P58 eiken bianco

Houtenkleuren voor de pootvarianten V3 en V4H te kiezen.

hartbalans-functie



WERELD PRIMEUR: traploze rugverstelling met zit-kantelsysteem (6°) - voor optimaal ergonomisch relaxen.
 Alle uitvoeringen kunnen worden versteld tot in de hartbalanspositie. Met hartbalanspositie wordt de achterwaartse ligpositie aangeduid waarin de toppen van de tenen hoger liggen dan het hart. Hart en bloedsomloop worden zo ontlast.
 De doorbloeding wordt verbeterd en het lichaam kan ontspannen. Gespannen en vermoeide benen kunnen herstellen, omdat het bloedvatenstelsel wordt ontlast.

Aanwijzing voor dragers van pacemakers!

Alle elektromotoren die zijn ingebouwd om een bijdrage te leveren aan uw comfort, voldoen aan de DIN- en VDE-voorschriften. Toch adviseren wij dragers van pacemakers hun arts te raadplegen, om eventuele problemen te voorkomen.

ca.- maatgegevens in cm en uitvoeringen van de afgebeelde modellen evenals tekeningen ervan zijn vrijblijvend en kunnen wijzigen, daarom onder voorbehoud van foutieve prijzen, technische wijzigingen en leveringsmogelijkheden. Maatgevend is de actuele stand van de collectie. Aangezien hout een natuurproduct is, kan mogelijk kleurverschillen niet worden beïnvloed en hoeft dus is geen reden voor reclamatie.

Bestelmodus – altijd vermelden: 1. Modelnaam / 2. Bekleding / 3. Modeltype / 4. Comfortuitrustingen / 5. Ergonomie / 6. Hardheid van de zitting (wordt niets vermeld, dan wordt F2 bevestigd) / 7. pootvariante / 8. Extra uitrustingen

Basisversie

starthulp voetendeel en rugleuning


Buitenafmeting (BD) 74/87
 Binnenafmeting (B) 48-40

3 ergonomische afmetingen
basisbreedte

small ZH44 / ZD50 Rughogte 106 Lig lengte ca. 178 cm	medium ZH47 / ZD52 Rughogte 113 Lig lengte ca. 184 cm	large ZH49 / ZD54 Rughogte 119 Lig lengte ca. 190 cm
	meerprijs medium	meerprijs large

meegroeïende rughogte
meegroeïende voetensteun

HVS - In hoogte verstelbare spindel tegen meerprijs

Door een in hoogte verstelbare spindel kan de stoel in elke ergonomie een variabele hoogte hebben van 44 to 48 cm. De HVS vervangt de zithoogte van de ergonomische selectie. Niet in verbinding met t&m en comfortuitrusting G mogelijk.


hoofdkussenverstelling


Standaard met handmatige hoofdsteenverstelling uitgerust. Het mechanisme laat zich individueel instellen in iedere positie en is terug te klappen met een eenvoudige beweging.

individuele weerstand instelling...


... dmv. de COSYrelax stelschroef onder aan de rug. Draai deze naar links voor minder weerstand en naar rechts voor meer weerstand dit voor een individuele gewichtswaarde.


Bestelformulier: kruis de gewenste uitvoering aan! Let op alle punten van uw bestelling!

Kommissie: _____

Bekleding: _____

Signature et cachet: _____

Date: _____

3 Hardheden van de zitting


F1-zacht

☐

F2-medium

☐

F3-hard

☐
Comfortuitrustingen

F (4*)

2 E-motoren

☐

G (5*)

3 E-motoren en opstahulp

☐
Extra uitrustingen

MOK (7*)

motorische hoofdsteunverstelling

Leverbaar in de functies F en G

☐

AKK (8*)

Accu (100 / 65 verstellingen)

Leverbaar in de functies F en G

☐

MLS (9*)

lendensteun manueel

☐
Extra functie HVS - in hoogte verstelbare spindel (11*)
☐Niet in verbinding met t&m
en Comfortuitrustingen G mogelijk
3 ergonomische afmetingen

Ergonomie Basis



small

☐small
1*

medium

☐medium
2*

large

☐large
3*
8 pootvarianten

metaal

metaal
lensvormig☐RVS
(5teens)☐metaal (5 teens)
poedercoating
zwart☐metaal
(5 teens)☐niet beschikbaar in combinatie met
functie G en ergonomie small!metaal (5 teens)
poedercoating
zwart☐

houten

houten
lensvormig☐houten
draairing☐niet beschikbaar in
combinatie met functie G

metaal/metaal

houten (5 teens)
met constructieve
metalen onderbouw☐
Extra functie voor V6 (10*)
☐
Extra functie voor V3 (10*)
☐
Houtkleuren: Geef de gewenste kleur aan als u voor een houten voet heeft gekozen


BEUKEN

P19
elzenkleurig☐P21
notenkleurig☐P48
eikenkleurig maron☐P58
eiken bianco☐EIKEN
dek fineer,
de draaiplateau in eiken

⁽¹⁾ Functionele metaalslijtage op de draairing
is typisch en helaas onvermijdelijk

* Het nummer in de prijslijst

nr.	Artikel	afbeelding	beschrijving	meerprijs	prijzen stof				prijzen leer				
					19	20	22	25	56	58	59	60	63
TV-fauteuil / rust- / lig- / relaxfauteu													
1	Relaxfauteuil		- in SMALL. Basisversie: C - starthulp voor voetendeel en rugleuning. Verstelling van de voetsteun door een buitenliggende starthulp-hendel. Traploze rugleuningverstelling (pneumatisch) met geïntegreerde zittingverlaging incl. hartbalans-positie. Algemeen met handmatige hoofdkussenverstelling.		1971,-	1994,-	2022,-	2049,-	2151,-	2190,-	2226,-	2263,-	2302,-
Toebehoren / kleine onderdelen													
2	Meerprijs MEDIUM	 medium	Ergonomische afmeting MEDIUM. Meerprijs voor meegroeïende rugleuning en meegroeïend voetendeel.	76,-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Meerprijs LARGE	 large	Ergonomische afmeting LARGE. Meerprijs voor meegroeïende rugleuning en meegroeïend voetendeel.	150,-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	F - 2 E-motoren (man.hkv)		F - 2 E-motoren. Individuele verstelling van de voetsteun en rugleuning door 2 elektro-motoren incl. hartbalans-positie. Algemeen met handmatige hoofdkussenverstelling.	536,-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	G - 3 E-motoren + OH		G - 3 E-motoren en opstahulp. Individuele verstelling van de voetsteun en rugleuning door 2 elektromotoren en 1 elektromotor voor de opstahulp (max. 120kg) incl. hartbalans-positie. Met vast te zetten draaifunctie. Algemeen met handmatige hoofdkussenverstelling uitgerust. Zithoogte wordt circa 2 cm hoger bij ergonomische afmeting SMALL.	869,-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Meerprijs andere zijkant		Gemotoriseerde bediening aan de andere zijkant. Bij motorische functies is deze bediening voorstaand rechts.	182,-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	MOK- motorische hoofdk-verst		MOK - Motorische hoofdkussenverstelling Alleen leverbaar met de functie F en G.	198,-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

nr.	Artikel	afbeelding	beschrijving	prijzen stof				prijzen leer				
				19	20	22	25	56	58	59	60	63
8	AKK - accu		Accu - De optionele functie batterij maakt een eenvoudige draadloze gebruik van de Relax fauteuil. Alleen beschikbaar in de functies F (100 instellingen) en G (65 instellingen)	246,-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	MLS - lendensteun manueel		MLS - lendensteun manueel	76,-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	turn&move		turn & move - schuiven eenvoudig gemaakt. Door geïntegreerde wielen in het draaiplateau kan de draaifauteuil eenvoudig worden verschoven. Functie mag alleen voor het schuiven van de fauteuil worden gebruikt. Wielen moeten om te zitten altijd worden ingeschoven. Koppel de fauteuil bij het verschuiven los van het elektriciteitsnet. Alleen mogelijk bij de lensvormige draaiplateaus metaal V6 en hout V3.	152,-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	HVS-In hoogte verst. spindel		HVS - In hoogte verstelbare spinde Door een in hoogte verstelbare spindel kan de stoel in elke ergonomie small - medium - large een variabele hoogte hebben van 44 tot 49 cm. De in hoogte verstelbare spindel kan u niet combineren met T&M en de uitvoering G.	37,-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kussen												
12	Stofmetrage strekkend m		Stofmetrage - ca. 140 cm breed; vanaf 0,5 meter en in stappen van 10 cm te bestellen	71,-	71,-	71,-	71,-	-	-	-	-	-
13	Leer (ca. 4,5 m²)		alleen hele huiden (ca. 4,5 m²) Opgelet: Door de natuurlijke kenmerken kan slechts 60-70% van de lederhuid gebruikt worden	-	-	-	-	481,-	531,-	580,-	580,-	628,-

nr.	Artikel	afbeelding	beschrijving	prijzen stof				prijzen leer				
				19	20	22	25	56	58	59	60	63
14	Nekkussen / tegengewicht		Nekkussen 38/19/6 met tegengewicht	83,-	87,-	92,-	97,-	110,-	120,-	127,-	138,-	145,-
15	Gevormd nekkussen		Gevormd nekkussen 38/26/7 met tegengewicht	83,-	87,-	92,-	97,-	110,-	120,-	127,-	138,-	145,-
16	Soft nekkussen		Soft nekkussen 48/16/6 met tegengewicht	83,-	87,-	92,-	97,-	110,-	120,-	127,-	138,-	145,-
17	Nekkussen met bias		Nekkussen 48/22/6 met bias en tegengewicht	83,-	87,-	92,-	97,-	110,-	120,-	127,-	138,-	145,-